

Garant
Trapetsi-käsikierretappisarja, pinnoittamaton, Tr: TR14X4

Tilastiedot

Tilausnumero	130760 TR14X4
GTIN	4062406087524
Tuoteluokka	11G

Kuvaus
Malli:

3-osainen sarja **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.**

- **Ykköstapissa pitkä ohjausosa**
- **Viimeistelytappi toleranssi H7**

Huomautus:

Työkalu ei sovellu suunnan vaihtamiseen.

Kierteennousu: 4 mm

Kokonaispituus L: 130 mm

varren $\varnothing D_s$: 9 mm

Varren nelikulmio \square : 7 mm

Alkureiän \varnothing : 10,25 mm

Tekninen kuvaus

varren $\varnothing D_s$	9 mm
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän \varnothing	10,25 mm
Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio \square	7 mm
Kokonaispituus L	130 mm
Kierteennousu	4 mm

Kierteen koko	14
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	TR
Kylkikulma	30 astetta
Lastuava aine	HSS E
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssiluokka	DIN 103 7H
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi