

Garant
Trapetsi-käsikierretappi, yksittäinen Viimeistystappi, pinnoittamaton, Tr: TR10X2

Tilastiedot

Tilausnumero	130790 TR10X2
GTIN	4062406087784
Tuoteluokka	11G

Kuvaus
Malli:

3-osainen sarja koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.

- Ykköstapissa pitkä ohjausosa
- Viimeistelytapin toleranssi H7

Huomautus:

Työkalu ei sovellu suunnan vaihtamiseen.

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D_s: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 8,2 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	5,5 mm
Kierteennousu	2 mm
Alkureiän Ø	8,2 mm
Terien lkm Z	3
varren Ø D _s	7 mm
Lastu-urien määrä	3
Kokonaispituus L	90 mm
Kierteen koko	10

Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	TR
Kylkikulma	30 astetta
Lastuava aine	HSS E
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssiluokka	DIN 103 7H
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi