

Garant
Trapetsi-käsikierretappisarja, pinnoittamaton, Tr: TR16X4

Tilastiedot

Tilausnumero	130760 TR16X4
GTIN	4062406087531
Tuoteluokka	11G

Kuvaus
Malli:

3-osainen sarja **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.**

- **Ykköstopissa pitkä ohjausosa**
- **Viimeistelytappi toleranssi H7**

Huomautus:

Työkalu ei sovellu suunnan vaihtamiseen.

Kierteennousu: 4 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 12,25 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	12,25 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	4 mm
varren Ø D _s	11 mm
Varren nelikulmio □	9 mm

Kierteen koko	16
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	TR
Kylkikulma	30 astetta
Lastuava aine	HSS E
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssiluokka	DIN 103 7H
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi