

Garant
Trapetsi-käsikierretappi, yksittäinen Viimeistystappi, pinnoittamaton, Tr: TR12X3

Tilastiedot

Tilausnumero	130790 TR12X3
GTIN	4062406087807
Tuoteluokka	11G

Kuvaus
Malli:

3-osainen sarja koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.

- Ykköstapissa pitkä ohjausosa
- Viimeistelytapin toleranssi H7

Huomautus:

Työkalu ei sovellu suunnan vaihtamiseen.

Kierteennousu: 3 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 8 mm

Varren nelikulmio □: 6,2 mm

Alkureiän Ø: 9,25 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	3 mm
Alkureiän Ø	9,25 mm
varren Ø D _s	8 mm
Varren nelikulmio □	6,2 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	110 mm
Kierteen koko	12

Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	TR
Kylkikulma	30 astetta
Lastuava aine	HSS E
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssiluokka	DIN 103 7H
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi