

**Garant****Trapetsi-käsikierretappi, yksittäinen Viimeistystappi, pinnoittamaton, Tr: TR14X3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130790 TR14X3
GTIN	4062406087814
Tuoteluokka	11G

**Kuvaus****Malli:**

3-osainen sarja koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.

- Ykköstapissa pitkä ohjausosa
- Viimeistelytapin toleranssi H7

**Huomautus:**

**Työkalu ei sovellu suunnan vaihtamiseen.**

Kierteennousu: 3 mm

Kokonaispituus L: 130 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Varren nelikulmio □: 8 mm

Alkureiän Ø: 11,25 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	130 mm
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	11,25 mm
Varren nelikulmio □	8 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	3 mm
Kierteen koko	14

Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	TR
Kylkikulma	30 astetta
Lastuava aine	HSS E
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssiluokka	DIN 103 7H
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi