

HOLEX**Kulmajyrsin, 90°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215102 63/6
GTIN	4062406087999
Tuoteluokka	220

Kuvaus**Malli:**

Kestävä kulmajyrsin kääntöterien istukoilla vakasiin työstöolosuhteisiin.

Kääntöterään 215117 UNI yhdistettynä voidaan käyttää **suuren syötön jyrsimenä**.

Käyttö:

Kaksipuoliset 3-leikkuiset terät XNEX0806.. tai yksipuoliset 3-leikkuiset terät XNEX0806.. **Suuri syöttö.**

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,8** terän nro **674252 koko 15IP**.

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	22 mm
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	4 mm
Terien lkm Z	6
Terän Ø D_c	63 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)

Sopiva kääntöterä	XNEX 0806..
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin