

HOLEX**Kulmajyrsin, 90°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 100/8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215102 100/8
GTIN	4062406088217
Tuoteluokka	220

Kuvaus**Malli:**

Kestävä kulmajyrsin kääntöterien istukoilla vakasiin työstöolosuhteisiin.

Kääntöterään 215117 UNI yhdistettynä voidaan käyttää **suuren syötön jyrsimenä**.

Käyttö:

Kaksipuoliset 3-leikkuiset terät XNEX0806.. tai yksipuoliset 3-leikkuiset terät XNEX0806.. **Suuri syöttö.**

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,8** terän nro **674252 koko 15IP**.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	4 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Sopiva kääntöterä	XNEX 0806..
Terän Ø D_c	100 mm
KiinnitysreiänØ	32 mm

Terien lkm Z	8
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin