



Värejä vääristämättömät LED-työvalaisimet COLOUR MATCH, Tyyppi: MINI



Tilaustiedot

Tilausnumero	081513 MINI
GTIN	5708997356500
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

COLOUR MATCH. Erikois-LED, korkea CRI-arvo **täydelliseen värintoistoon** ja erittäin pitkä LEDin käyttöikä. Sopii erinomaisesti kaikkiin maalaus-, kiillotus-, puhdistus- ja valmistelutöihin. Suunniteltu maalaamokäyttöön. **Vaihdettava lasinen linssi** kestää kaikenlaisia liuottimia myös päivittäisissä puhdistustöissä. **MINIMATCH.** 2 COLOUR LIGHT -toiminto. Tämä mahdollistaa valinnan kahden värilämpötilan välillä työtehtävästä riippuen. Lämmin valo (4 500 K) vaaleille pinnoille ja kylmä valo (6500 K) tummille pinnoille. Ladattava pöly- ja vesitiivis akkukäyttöinen käsityövalaisin. Tukeva, käännettävä koukku ja tehokas sisäänrakennettu magneetti. Joustava valaisinpää (käännettävyys 180°).

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää latauskaapelin.

Tekninen kuvaus

Akkutyyppi	Litium-ioni
Värilämpötila	lämmin valkoinen

Väriämpötila	kylmä valkoinen
Väriämpötila	todellinen väri
Valovirta	200 lm
akun jännite	3,7 V
Akkukapasiteetti	1,6 Ah
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Väriämpötila	4500 - 6500 K
CRI-arvo	96
IP-suojaluokka	IP 65
Kokonaisleveys	60 mm
Valaisuaika	2 h
Kokonaispituus	156 mm
Paino	190 g
ATEX-vyöhyke	ei
Tuotetyyppi	Työvalaisin