



## Konekierretappi HSS-E, höyrytetty, M: M14



### Tilaustiedot

Tilausnumero	132645 M14
GTIN	4062406088132
Tuoteluokka	12H

### Kuvaus

**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Ohjausosassa voitelu-urat, ilman lastu-uria.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren  $\varnothing D_s$ : 11 mmVarren nelikulmio  $\square$ : 9 mmAlkureiän  $\varnothing$ : 12 mm

### Tekninen kuvaus

varren $\varnothing D_s$	11 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	110 mm
Varren nelikulmio $\square$	9 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen $\varnothing$	14 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Terien lkm Z	3

Kierteennousu	2 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	42 mm
Alkureiän Ø	12 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M14
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	11 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	8 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	7 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	4 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	12 m/min	N
Uni	soveltuu		

Ölly

soveltuu