



Konekierretappi HSS-E muoto C, höyrytetty, M: M24



Tilaustiedot

Tilausnumero	135855 M24
GTIN	4062406088170
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:

Muoto C (2–3 kierteen etuviiste).

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 3 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren $\varnothing D_s$: 18 mm

Varren nelikulmio \square : 14,5 mm

Alkureiän \varnothing : 21 mm

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Standardi	DIN 376
Alkureiän \varnothing	21 mm
Kierteen syvyys	72 mm
Kierteennousu	3 mm
Varren nelikulmio \square	14,5 mm
varren $\varnothing D_s$	18 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Lastu-urien määrä	4

Kierteen Ø	24 mm
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	M
Lastuava aine	HSS E
Kierteen koko	M24
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	11 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	7 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	4 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	12 m/min	N
Uni	soveltuu		

Ölly

soveltuu