

**HOLEX****Kulmajyrsin, 90°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 80/7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215102 80/7
GTIN	4062406088002
Tuoteluokka	220

**Kuvaus****Malli:**

Kestävä kulmajyrsin kääntöterien istukoilla vakasiin työstöolosuhteisiin.

Kääntöterään 215117 UNI yhdistettynä voidaan käyttää **suuren syötön jyrsimenä**.

**Käyttö:**

Kaksipuoliset 3-leikkuiset terät XNEX0806.. tai yksipuoliset 3-leikkuiset terät XNEX0806.. **Suuri syöttö.**

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,8** terän nro **674252 koko 15IP**.

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	7
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	4 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
KiinnitysreiänØ	27 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	50 mm
Sopiva kääntöterä	XNEX 0806..

Terän Ø D <sub>c</sub>	80 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin