

Euronormisäiliö harmaa, Tyyppi: NB14



Tilaustiedot

Tilausnumero	963380 NB14
GTIN	8055520114166
Tuoteluokka	96E

Kuvaus

Malli:

Laadukas, pinottava muovinen kuljetuslaatikko.

Muovisen kuljetuslaatikon rakenne perustuu kolmen perusmitan mukaiseen kehikkoon.

Laatikoita voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin.

Tukevat, vahvistetut seinämät mahdollistavat laatikon erinomaisen muotolujuuden.

Kestää useimpia happoja ja öljyjä.

Huomautus:

Sopivat varusteet (kansi, suljin, paperikiinnitin) löytyvät numeroilla 963382 - 963384.

Väri: harmaa

Korkeus: 170 mm

Leveys: 400 mm

Syvyys: 300 mm

Kahvatyyppi: Reikäkahva

Tekninen kuvaus

Syvyys	300 mm
Leveys	400 mm
Kahvatyyppi	Reikäkahva
Korkeus	170 mm
tyyppi	NB14

Väri	harmaa
Tuotetyyppi	Euronormisäiliö

Tarvikkeet

Paperiliitin sarja, 10 osaa Tyyppi EH2	963382 EH2
Liukulukko euronormisäiliölle Sarjassa 2 osaa Tyyppi 1	963383 1
Saranoitu kansi euronormisäiliöön Tyyppi NBC43	963384 NBC43