

Euronormisäiliö harmaa, Tyyppi: NB50



Tilaustiedot

Tilausnumero	963380 NB50
GTIN	8055520150164
Tuoteluokka	96E

Kuvaus

Malli:

Laadukas, pinottava muovinen kuljetuslaatikko.

Muovisen kuljetuslaatikon rakenne perustuu kolmen perusmitan mukaiseen kehikkoon.

Laatikoita voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin.

Tukevut, vahvistetut seinämät mahdollistavat laatikon erinomaisen muotolujuuden.

Kestää useimpia happoja ja öljyjä.

Huomautus:

Sopivat varusteet (kansi, suljin, paperikiinnitin) löytyvät numeroilla 963382 - 963384.

Väri: harmaa

Korkeus: 236 mm

Leveys: 600 mm

Syvyys: 400 mm

Kahvatyyppi: Reikäkahva

Tekninen kuvaus

Leveys	600 mm
Syvyys	400 mm
Kahvatyyppi	Reikäkahva
Korkeus	236 mm
tyyppi	NB50

Väri	harmaa
Tuotetyyppi	Euronormisäiliö

Tarvikkeet

Saranoitu kansi euronormisäiliöön Tyyppi NBC64	963384 NBC64
Paperiliitin sarja, 10 osaa Tyyppi EH2	963382 EH2
Liukulukko euronormisäiliöille Sarjassa 2 osaa Tyyppi 1	963383 1