

## Euronormisäiliö harmaa, Tyyppi: NB15



### Tilaustiedot

Tilausnumero	963380 NB15
GTIN	8055520115163
Tuoteluokka	96E

### Kuvaus

**Malli:**

Laadukas, pinottava muovinen kuljetuslaatikko.

Muovisen kuljetuslaatikon rakenne perustuu kolmen perusmitan mukaiseen kehikkoon.

Laatikoita voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin.

Tukevat, vahvistetut seinämät mahdollistavat laatikon erinomaisen muotolujuuden.

Kestää useimpia happeja ja öljyjä.

**Huomautus:**

Sopivat varusteet (kansi, suljin, paperikiinnitin) löytyvät numeroilla 963382 - 963384.

Väri: harmaa

Korkeus: 75 mm

Leveys: 600 mm

Syvyys: 400 mm

Kahvatyyppi: Listavedin

### Tekninen kuvaus

tyyppi	NB15
Leveys	600 mm
Kahvatyyppi	Listavedin
Korkeus	75 mm
Syvyys	400 mm

Väri	harmaa
Tuotetyyppi	Euronormisäiliö

---

## Tarvikkeet

Saranoitu kansi euronormisäiliöön Tyyppi NBC64	963384 NBC64
Paperiliitin sarja, 10 osaa Tyyppi EH2	963382 EH2
Liukulukko euronormisäiliöille Sarjassa 2 osaa Tyyppi 1	963383 1