

Euronormisäiliö harmaa, Tyyppi: NB10



Tilaustiedot

Tilausnumero	963380 NB10
GTIN	8055520110168
Tuoteluokka	96E

Kuvaus

Malli:

Laadukas, pinottava muovinen kuljetuslaatikko.

Muovisen kuljetuslaatikon rakenne perustuu kolmen perusmitan mukaiseen kehikkoon.

Laatikoita voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin.

Tukevat, vahvistetut seinämät mahdollistavat laatikon erinomaisen muotolujuuden.

Kestää useimpia happoja ja öljyjä.

Huomautus:

Sopivat varusteet (kansi, suljin, paperikiinnitin) löytyvät numeroilla 963382 - 963384.

Väri: harmaa

Korkeus: 120 mm

Leveys: 400 mm

Syvyys: 300 mm

Kahvatyyppi: Lokerokahva

Tekninen kuvaus

Korkeus	120 mm
tyyppi	NB10
Leveys	400 mm
Syvyys	300 mm
Kahvatyyppi	Lokerokahva
Väri	harmaa

Tuotetyyppi

Euronormisäiliö

Tarvikkeet

Liukulukko euronormisäiliöille Sarjassa 2 osaa Tyyppi 1	963383 1
Saranoitu kansi euronormisäiliöön Tyyppi NBC43	963384 NBC43
Paperiliitin sarja, 10 osaa Tyyppi EH2	963382 EH2