

Euronormisäiliö harmaa, Tyyppi: NB24



Tilaustiedot

Tilausnumero	963380 NB24
GTIN	8055520124165
Tuoteluokka	96E

Kuvaus

Malli:

Laadukas, pinottava muovinen kuljetuslaatikko.

Muovisen kuljetuslaatikon rakenne perustuu kolmen perusmitan mukaiseen kehikkoon.

Laatikoita voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin.

Tukevat, vahvistetut seinämät mahdollistavat laatikon erinomaisen muotolujuuden.

Kestää useimpia happoja ja öljyjä.

Huomautus:

Sopivat varusteet (kansi, suljin, paperikiinnitin) löytyvät numeroilla 963382 - 963384.

Väri: harmaa

Korkeus: 120 mm

Leveys: 600 mm

Syvyys: 400 mm

Kahvatyyppi: Lokerokahva

Tekninen kuvaus

Leveys	600 mm
Syvyys	400 mm
Korkeus	120 mm
tyyppi	NB24
Kahvatyyppi	Lokerokahva
Väri	harmaa

Tuotetyyppi

Euronormisäiliö

Tarvikkeet

Paperiliitin sarja, 10 osaa Tyyppi EH2

963382 EH2

Saranoitu kansi euronormisäiliöön Tyyppi NBC64

963384 NBC64

Liukulukko euronormisäiliölle Sarjassa 2 osaa Tyyppi 1

963383 1