

Garant**SisäSORVAUSPIDIN PISTOSORVAUKSEEN, OIKEA, VARREN Ø DS / PISTOLEVEYS W:
16/1,5Xmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273790 16/1,5X
GTIN	4062406087203
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1300 N/mm²). Yhdistettyinä kuperaan kääntöterän kiinnittimeen kestävät erittäin hyvin aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia ja parantavat huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	1,5 mm
t _{max} sisätyöstö	6 mm
Keskisiirto L ₃	10,5 mm
Ruuvi	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	19 mm
Kapeiden pidinten ulottuma L ₁	30 mm
Kokonaispituus L	180 mm
varren Ø D _s	16 mm
Käyttöalue	Säteittäinen sisäpuolen urasorvaus
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 12

279815 12

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15