

**Garant****Sisäorvauspidin pistosorvaukseen, Vasen, Varren Ø DS / pistoleveys w:  
16/1,5Xmm****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 273791 16/1,5X |
| GTIN         | 4062406088613  |
| Tuoteluokka  | 21W            |

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1300 N/mm<sup>2</sup>). Yhdistettyinä kuperaan kääntöterän kiinnittimeen kestävät erittäin hyvin aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia ja parantavat huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

**Tekninen kuvaus**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Kokonaispituus L                          | 180 mm                   |
| t <sub>max</sub> sisätyöstö               | 6 mm                     |
| Kapeiden pidinten ulottuma L <sub>1</sub> | 30 mm                    |
| Pistoleveys w                             | 1,5 mm                   |
| Ruuvi                                     | 279815 12 (TX15; 3,5 Nm) |
| Keskisiirto L <sub>3</sub>                | 10,5 mm                  |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>    | 19 mm                    |
| varren Ø D <sub>s</sub>                   | 16 mm                    |
| Käyttötapa                                | Vasen                    |
| Sisäjähdytys                              | kyllä                    |
| akselialinen pisto mahdollinen            | kyllä                    |
| Tuotetyyppi                               | Sisäorvauspidin          |

---

## Tarvikkeet

|   |             |
|---|-------------|
| Kiinnitysruuvi Tyyppi 12  | 279815 12   |
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15                    | 674248 TX15 |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys<br>Suurin kiristysmomentti 500 cNm | 659957 500  |