

HEDI

Jatkokaapelikela, kokomuovi, maille F, B, PL ja CZ, Tyyppi: 40B



Tilaustiedot

Tilausnumero	081109 40B
GTIN	4003644007950
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

HEDI®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinojauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin.

Suuri ja laadukas täysmuovinen HEDI®-kaapelikela, jonka kelan halkaisija on 290 mm ja jossa on lukuisia ergonomisia ja turvallisuusominaisuuksia.

- **7 asteen kallistus lisää maavaraa ja mahdollistaa mukavan kantamisen.**
- **Irrotettava kaapelinpidin ja -ohjain kaapelin optimaalista ohjausta varten.**
- **Vedenpoistourat.**
- **Taitettava käänkökahva, joka mahdollistaa oikean- ja vasemmanpuoleisen käytön johtoa sisään ja auki kelattaessa.**
- **Helppo kiinnittää seinään.**
- **Hyväksytty jatkuvaan käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.**

Pistorasiat **Ranskaa, Belgiaa, Puolaa ja Tšekkiä varten.**

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

iskunkestävä ja roiskevesisuojattu	Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
Kaapelin pituus	40 m
Kaapelin materiaali	Panssarikaapeli
Kaapelin rakenne	3G1,5
IP-suojausluokka	IP 54
Nimellisteho avattuna	3500 (16 A) W
Kaapeliluokka	H07BQ-F
Pistorasioiden lukumäärä	4
Kotelon materiaali	Kokomuovi
Nimellisjännite	250 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Diagnosijärjestelmä saatavilla	kyllä
Tuotetyyppi	Jatkokaapelikela