

HEDI

Ripustettava energiahaaroitin maille F, B, PL ja CZ, Tyyppi: 250SAFE



Tilaustiedot

Tilausnumero	081146 250SAFE
GTIN	4003644021116
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Lähtöpistorasiat, itsestään sulkeutuvat kannet.

Pienikokoinen ripustettava energiahaaroitin, vankka, kovakumipinnoitettu kotelo, tilaa säästävä ja siisti, jännitteen ja paineilman syöttöön.

Pistorasiat **maita F, B, PL ja CZ** varten. 2 painonapillista turvakytkintä 3/8 tuumaa, 2 metrin paineilmaletku.

Huomautus:

Ethernet-liitännällä varustettu ripustettava energiahaaroitin saatavana tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Korkeus	305 mm
Paineilmaliitännöiden lkm	2
Leveys	227 mm
400 V/16 A:n pistorasioiden lukumäärä	1
Syvyys	212 mm

250 V:n pistorasioiden lukumäärä	6
Nimellisteho	9,5 kW
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pistoketyyppi, tulo	F
Tuotetyyppi	Energiahaaroitin