

HEDI

Ripustettava energiahaaroitin, Tyyppi: 250SAFE



Tilaustiedot

Tilausnumero	081144 250SAFE
GTIN	4003644021109
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Lähtöpistorasiat, itsestään sulkeutuvat kannet.

Pienikokoinen ripustettava energiahaaroitin, vankka, kovakumipinnoitettu kotelo, tilaa säästävä ja siisti, jännitteen ja paineilman syöttöön. 2 painonapillista turvakytkintä 3/8 tuumaa, 2 metrin paineilmaletku.

Tekninen kuvaus

Paineilmaliitännöjen lkm	2
Leveys	227 mm
Syvyys	212 mm
Nimellisteho	9,5 kW
250 V:n pistorasioiden lukumäärä	6
400 V/16 A:n pistorasioiden lukumäärä	1
Korkeus	305 mm

Energiansyöttö	Verkkökäyttöinen
Pistoketyyppi, tulo	F
Tuotetyyppi	Energiahaaroin