



## Paineilmaiskuruuvain, Tyyppi: W2412



### Tilaustiedot

Tilausnumero	079171 W2412
GTIN	7322590052553
Tuoteluokka	03R

### Kuvaus

**Malli:**

Tehokas iskuruuvinväännin.

Paineilman poisto kahvan kautta, pyörimissuunta vaihdettavissa **myötä- ja vastapäivään**.

Tehokas iskuruuvain.

Paineilman poisto kahvan kautta, pyörimissuunta vaihdettavissa **myötä- ja vastapäivään**.

· **Tasapainoinen ja ergonominen.**

**Käyttö:**

Sopii vaikeasti saavutettaviin kohteisiin ja ahtaisiin tiloihin.

**Varaosa:**

**Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):**Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa- ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

### Tekninen kuvaus

Korkeus	178 mm
Työkalunpitimen väänninprofiili	□
Vääntömomenttialue	100 - 300 Nm

Työkalunpitimen mitta	1/2 tuuma
Paino	1,4 kg
Pituus	113 mm
Enimmäisilmantarve	780 l/min
Toimintäääni	88 dB(A)
Ruuvien enimmäis-Ø (8,8-12,9)	M16
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm
Enimmäiskierrosluku	7400 min <sup>-1</sup>
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	5,6 m/s <sup>2</sup>
Valmistajamerkintä	W2412
Rakenne	Pistooli
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Tuotetyyppi	Ruuvain