

Waldmann **LED-luoppivalaisin ESD-malli, Linssin Ø: 160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	491525 160
GTIN	4013330014568
Tuoteluokka	49A

Kuvaus**Malli:**

Muotoilultaan innovatiivinen suurennusvalaisin korkeisiin vaatimuksiin. Suuri ikkuna, Ø 153 mm vääristymättömään tarkasteluun. Ainutlaatuisen liikkuva ja tasapainotettu lampunvarsi (alumiini) hyvin suurella toimintasäteellä. Suljettu rakenne suojaa käyttäjää ja sisäänrakennettua tekniikkaa.

- **Täysin naarmuuntumaton lasilinssi**
- **3D-päänivel mahdollistaa yksilöllisen säädön ja kiinnityksen.**
- **Valaisu: 48 suurteho-LEDiä, ottoteho vain 16 W. Maks.valovoima 7503 lx, portaattomasti himmennettävä. Valon ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa kolmiasentoisella kytkimellä. LEDien kestoikä 50 000 h.**
- **Segmenttikytkentä (Visualizer) mahdollistaa rakenteita korostavat valaisutehosteet. Erittäin hyvä värien tunnistus ja hyvä kontrastinäkö.**
- **Soveltuu erityisen pinnoitteen ansiosta ESD-työpisteisiin.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää pistokkeellisen verkkolaitteen 100 – 240 V, 50/60 Hz, linssinsuojuksen, kiinnityslaipan, sokkelin.

Erikoistarvike:

Pöytäkiinnitin 491670 koko ESD

Huomautus:

Valmistaja voi vaihtaa valonlähteen.

Tekninen kuvaus

Ulottuma	1356 mm
Suurennus (x-kert.)	1,9
Nivelvarren pituus A	500 mm
Nivelvarren pituus B	484 mm
Pään Ø	250 mm
Linssin Ø	153 mm
Väriämpötila	noin 4000 K
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyppi	Luuppivalaisin

Tarvikkeet

Pöytäkiinnitin valaisimeen nro 491521 / 1494 / 1496 Tyyppi
REG

491670 REG