



## Puukkosaha, Tyyppi: SSPE1500X



### Tilaustiedot

Tilausnumero	078224 SSPE1500X
GTIN	4002395241699
Tuoteluokka	03M

### Kuvaus

#### Malli:

Tehokas ja voimakas 1500 W:n **Milwaukee-yleispuukkosaha**, metallinen koneiston kuori.

- **Työkälutön FIXTEC- sahanterän pikavaihtojärjestelmä.**
- **Sammutettava heiluri-isku ja isukumäärän elektroninen säätö.**
- **AVS-värinänvaimennusjärjestelmä ja patentoitu kelausvaihteisto hiljaiseen käyntiin.**
- **Takaisiniskusuojajärjestelmä voimansiirron suojaamiseksi työkappaleen takaisiniskuilta.**

#### Toimituksen sisältö:

Sis. kuljetuslaukku, sahanterä.

#### Huomautus:

Sahanterät löytyvät numerosta 588600 alkaen.

### Tekninen kuvaus

Iskun pituus	32 mm
Tehonkulutus	1500 W
Paino	4 kg
Iskutiheys	0 - 2800 min <sup>-1</sup>
Valmistajamerkintä	SSPE1500X
Eriyisominaisuus	FIXTEC / AVS
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	15,2 m/s <sup>2</sup>
Pakkaus	Kuljetuslaukku

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Sahat

## Tarvikkeet

Puukkosahanteräsarja merkintä 922EHM	588600 922EHM
Puukkosahanteräsarja merkintä 922BF	588600 922BF
Puukkosahanteräsarja merkintä 1122BF	588600 1122BF
Puukkosahanteräsarja merkintä 922EF	588600 922EF
Puukkosahanteräsarja merkintä 1122EF	588600 1122EF
Puukkosahanteräsarja merkintä 1155CHM	588600 1155CHM