

Garant**Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, M: M27****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130400 M27
GTIN	4062406088552
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

3-osainen sarja **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista. Ykköstapissa pitkä ohjausosa.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 3 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 24 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	81 mm
Varren nelikulmio □	16 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	27 mm
Terien lkm Z	3

Alkureiän Ø	24 mm
Kierteennousu	3 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	M
varren Ø D _s	20 mm
Standardi	DIN 352
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteen koko	M27
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	D
Etuviiste	A
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin		

INOX < 900 N/mm ²	soveltuu
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu
GG(G)	sopii rajoituksin
Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin