

Garant**Käsikierretappi, erillinen kakkostappi, pinnoittamaton, M: M30****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130420 M30
GTIN	4062406089368
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

Kierretappi, **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista. Ykköstapissa pitkä ohjaustappi.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 3,5 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D_s: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 26,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierretyyppi	M
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteen Ø	30 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	3
varren Ø D _s	22 mm
Lastu-urien määrä	3
Varren nelikulmio □	18 mm
Kokonaispituus L	125 mm

Kierteen syvyys	90 mm
Standardi	DIN 352
Alkureiän Ø	26,5 mm
Kierteennousu	3,5 mm
Kierteen koko	M30
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu		
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		

kuiva

sopii rajoituksin