

**Garant****Käsikierretappi, erillinen Viimeistystappi, pinnoittamaton, M: M22****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130430 M22
GTIN	4062406089405
Tuoteluokka	11G

**Kuvaus****Malli:**

Kierretappi, **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista. Ykköstapissa pitkä ohjaustappi.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2,5 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 19,5 mm

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Standardi	DIN 352
Lastuava aine	HSS E
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteen syvyys	66 mm
Alkureiän Ø	19,5 mm
Kierretyyppi	M
Kierteennousu	2,5 mm
Varren nelikulmio □	14,5 mm

Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	22 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen koko	M22
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		

kuiva

sopii rajoituksin