

Garant**Käsikierretappisarja nitrattu, pinnoittamaton, M: M14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130450 M14
GTIN	4045197066688
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

3-osainen sarja **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista. Ykköstapissa pitkä ohjausosa. Pinta nitrattu**, siksi kulutuksenkestävä.

Suositus:

Käytettäessä **TOOLOX-materiaaleja suosittelemme poraamaan DIN-arvoja (katso taulukko) 0,05 – 0,3 mm** suuremman alkureiän.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 12 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	42 mm
Kierteennousu	2 mm

Standardi	DIN 352
varren $\varnothing D_s$	11 mm
Varren nelikulmio \square	9 mm
Kierteen \varnothing	14 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Alkureiän \varnothing	12 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M14
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	A
Etuviiste	C
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	pun.
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alu > 10% Si	sopii rajoituksin
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu
TOOLOX 33	soveltuu
GG(G)	sopii rajoituksin
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin