

Garant**Käsikierretappi, erillinen esileikk.hamm., pinnoittamaton, M: M27****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130410 M27
GTIN	4062406088606
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

Kierretappi, **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista. Ykköstepissa pitkä ohjaustappi.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 3 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 24 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Kierteen syvyys	81 mm
Kierretyyppi	M
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	24 mm
varren Ø D _s	20 mm
Kierteennousu	3 mm
Standardi	DIN 352
Kierteen Ø	27 mm

Varren nelikulmio □	16 mm
Lastu-urien määrä	3
Kokonaispituus L	110 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteen koko	M27
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	A
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu		
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		

kuiva

sopii rajoituksin