

Yale

Viputalja, pyöröteräsketju, Kantavuus: 0,25t



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 086015 0,25 |
| GTIN | 4053981976464 |
| Tuoteluokka | 08Y |

Kuvaus

Malli:

Laitteissa **teräslevyrunko**, erittäin kevyt, sarjavalmisteinen **ketjuvapautus**, matala rakenne, **kääntävä**, laakeroitu, taottu koukku. Monitoimilaite Yalehandy

Käyttö:

Monipuolinen yleislaite myös vaativiin olosuhteisiin.

Huomautus:

Kuormanpainejarru-periaatteen mukaisesti kuorma luo itse aksiaalisen jarrupaineen, joka on siten suhteessa kuorman painoon. Kuorma pysyy paikoillaan kaikissa asennoissa. Kuorman laskemista varten jarru- ja kuormamomentin välistä eroa pitää muuttaa. Kaikissa Yale-yleislaitteissa on tämä ominaisuus.

Automaattisesti toimiva **ketjuvapautus** mahdollistaa kuormaamattoman ketjun **nopean kiinnittämisen**, kuorman vaikutuksesta **kuormanpainojarru** sulkeutuu automaattisesti ja kuorma pysyy paikoillaan.

Liukukytkin (lisävaruste) estää liian painavan kuorman kuormaamisen ja lisää näin nostolaitteen käyttöikä.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Kantavuus | 250 kg |
| Ketjujen lukumäärä | 1 |
| Ketjun vapautus | kyllä |
| Rungon raaka-aine | teräs |
| Kantavuus tonneissa | 0,25 t |
| Normaali nostokorkeus | 1,5 m |
| vähimmäispituus hakojen välillä | 230 mm |
| Paino | 2,2 kg |
| Tuotetyyppi | Nostotalja/ketjunostin |