

Garant**Kierukkaporasarja HSS-Co8 nro 114550 täydennysarjana, TiAlN, Tyyppi: 1-10****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 115375 1-10 |
| GTIN | 4062406089917 |
| Tuoteluokka | 11B |

Kuvaus**Malli:**

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.

Erittäin hyvä lämmönkestävyys, lujan sydänosan ansiosta erittäin kestävä.

Teräväkärkinen muoto C.

Sisäjähdytys: ei

Varsi: Lieriövarsi

Terien lkm Z: 2

Porausalue: 1 - 10 mm

Porien lukumäärä: 19

Teräsarjan porrastus: 0,5 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|-------------|
| Porausalue | 1 - 10 mm |
| Teräsarjan porrastus | 0,5 mm |
| Porien lukumäärä | 19 |
| Varsi | Lieriövarsi |
| Terien lkm Z | 2 |
| Pinnoitus | TiAlN |
| Lastuava aine | HSS Co 8 |
| Standardi | DIN 338 |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h8 |

| | |
|--------------|--------------|
| Kärkikulma | 135 astetta |
| Nousukulma | 35 astetta |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirengas | sininen |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 750 N/mm ² | sopii rajoituksin | 37 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 31 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 12 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 10 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 20 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | soveltuu | 6 m/min | S |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |

Tarvikkeet

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 10 mm | 114550 10 |
| Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 7 mm | 114550 7 |
| Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 5,5 mm | 114550 5,5 |
| Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 4,5 mm | 114550 4,5 |
| Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 3,5 mm | 114550 3,5 |
| Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 6 mm | 114550 6 |
| Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 5 mm | 114550 5 |
| Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 9 mm | 114550 9 |
| Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 1 mm | 114550 1 |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 4 mm | 114550 4 |
| Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 2,5 mm | 114550 2,5 |
| Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 9,5 mm | 114550 9,5 |
| Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 2 mm | 114550 2 |
| Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 6,5 mm | 114550 6,5 |
| Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 8,5 mm | 114550 8,5 |
| Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 8 mm | 114550 8 |
| Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 7,5 mm | 114550 7,5 |
| Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 1,5 mm | 114550 1,5 |
| Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 3 mm | 114550 3 |