



Liuskahiomalaikka SLTflex (CER), kiinnitys M14, Ø 125 mm, Rakeisuus: 40



Tilaustiedot

Tilausnumero	566313 40
GTIN	4027497550593
Tuoteluokka	53L

Kuvaus

Malli:

Sirppimäiset lamellit (patentoitu) sidottu säteittäisesti kestävään GFK-runkoon. **Tukilaikaton rakenne** mahdollistaa **erittäin laajan lamellien ulkoneman**. Erittäin tiheälamellinen. M14-kierrekiinnitys, **kiinnitysmuttereita ei tarvita**.

Keramiikkarae (CER), hiova pintasideaine **vaativaan käyttöön**.

Käyttö:

Vaikeapääsyisten kohteiden työstöön, muotohiontaan ja **pienahitsien puhtaaksihiontaan**. Suuri lamellien ulkonema mahdollistaa **pehmeän hionnan**.

Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	viisto, ulkonevat lamellit
Rakeisuus	40
Kiekon Ø	125 mm
Sarja	SLTflex
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka

Raudan, rikin ja kloorin osuus	<0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
Kierre	M14
optimoitu materiaalille	INOX
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomaikikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		