

**Garant****Itsekeskittävä ruuvipuristin, peruslaite Xtric, Tyyppi: 80M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	363000 80M
GTIN	4062406090500
Tuoteluokka	310

**Kuvaus****Malli:**

- Erittäin hyvä saavutettavuus ja täysin symmetrinen.
- Kokonaan karkaistu ja alapuoli hienojyrsitty.
- Aihion tai valmiin osan kiinnitin, minimaalinen leukojen ja osien siirtyminen.
- Sisältää reiät LANG-paikoitusjärjestelmälle, käyttö mahdollista GARANT ZeroClamp sekä Erowa ITS148 (koot 50 ja 80) -järjestelmissä välilevyn avulla.
- Leukojen vaihto ilman työkaluja. Kiinnitysalueen muuttaminen on mahdollista kääntämällä leuat.
- Automaatorajapinta.
- Nerokas leukojen pikavaihtojärjestelmä, ilman työkaluja.
- Kiinnitysvoima enintään 25 kN, kun vääntömomentti on 90 Nm.
- Nopea ja intuitiivinen käyttää.
- Toistotarkkuus <0,01 mm.
- Asteikko kiristysmoduulien esiasemointia varten.
- Karamutteri itsestään säätävällä toiminnolla tai ilman.
- Kiinnitysreuna kiinnitysraudoille.
- Keskikohdan säätö otsareikäavaimella.

**Käyttö:**

Soveltuu erinomaisesti 5-sivuiseen työstöön. Keskiöity kiinnitys.

**Sopii:**

Päälileuat nro 363010 – 363045.

**Toimituksen sisältö:**

Peruskisko, kara, karamutterit, karasuojus nro 363083.

**Erikoistarvike:**

Kuusioruuvimeisseli nro 627424 koko 5, otsareikäavain nro 628600 koko 2, momenttiavain nro 656050, avainhylsy 642229, kiinnitysleuat nro 363081 80 ja 361165 CS1, GARANT-kiinnityspultti nro 363190, sovitinlevyt nro 363079, 363080, 363085. Korkeuskonsoli nro 363090 (yhdessä nro 363079 kanssa). Asennusasema nro 358595 52/96.

#### Huomautus:

Yhteensopivat päällileuat nro 363010 – 363045 eivät sisälly toimitukseen. Kiinnitys S2 saadaan aikaa leukaa kääntämällä. Poista kiinnitysaukot tyypeissä XS ja XSP ja H lomitetuilla päällileuoilla.

## Tekninen kuvaus

Värikoodi sopiville tarvikkeille	Xtric 80
L	220 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	25 kN
B	80 mm
Sarja	Xtric
Paino	4 kg
Suurin kiristysmomentti	85 Nm
Avainkoon mitat	10 mm
Avainkoon mitat	5 mm
Kiinnitysalue S1	0 - 126 mm
Kiinnitysalue S2	74 - 194 mm
Korkeus H	40 mm
Pitkittäisura	20 mm
Mitta alapuolella	52 mm
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

## Tarvikkeet

SuuntaispalapariMagneettinen Korkeus 10 mm	363075 10
SuuntaispalapariMagneettinen Korkeus 5 mm	363075 5
SuuntaispalapariMagneettinen Korkeus 22C mm	363075 22C
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 10 mm	642229 10

Karamutteri liikkuu oikealle Tyyppi 80	363099 80
SuuntaispalapariMagneettinen Korkeus 15 mm	363075 15
Päälileuka System LANG, pinnoitettu tyypille 80	363022 80
Keskittävän kiinnittimen sovitinlevy ZS-tyyppi / kiinnityskupin ø 120 mm	363080 120
Karamutteri liikkuu vasemmalle Tyyppi 80	363098 80
Karamutteri liikkumaton oikealla Tyyppi 80	363097 80
Päälileuka, vakio, pinnoitettu tyypille 80	363014 80
Päälileuka System LANG, pienennetty leveys tyypille 40C	363030 40C
pehmeä päälileuka Tyyppi 120S	363034 120S
pehmeä päälileuka Tyyppi 120A	363034 120A
Suuntaus- ja kiristyslistasarja Xtric Tyyppi 80	363102 80
Täydellinen karalaakeri Tyyppi 80/220	363008 80/220
Päälileuka, vakio, pienennetty leveys tyypille 40C	363026 40C
Momenttiavainsuunnanvaihtimella Suurin kiristysmomentti 120 Nm	656050 120
SuuntaispalapariMagneettinen Korkeus 20 mm	363075 20
Kiinnitysleuka Tyyppi 80	363081 80
SuuntaispalapariMagneettinen Korkeus 7 mm	363075 7
Päälileuka, vakio tyypille 80	363010 80
SuuntaispalapariMagneettinen Korkeus 20C mm	363075 20C
SuuntaispalapariMagneettinen Korkeus 22 mm	363075 22
Päälileuka System LANG tyypille 80	363018 80
XTRIC-varakara Tyyppi 80M	363084 80M