



Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 210



Tilaustiedot

Tilausnumero	313755 210
GTIN	2050001929785
Tuoteluokka	33T

Kuvaus

Malli:

Viistetty pientä kiinnityshalkaisijaa varten.

Hienojyrsitty ura ja **tarkkuushiottu** hammastus, **mustattu**.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii :

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhm ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

Huomautus:

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

Sopii värikoodiin: Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat

Pituus L: 102 mm

Leveys B: 35 mm

Korkeus H: 40 mm

Reikäväli a: 20 mm

Reikäväli b: 25 mm

Uraleveys D: 14 mm

Tekninen kuvaus

Reikäväli b	25 mm
-------------	-------

Pituus L	102 mm
Uraleveys D	14 mm
Leveys B	35 mm
Korkeus H	40 mm
kierteelle DIN 912	M12
Reikäväli a	20 mm
Istukkatyypille	210 mm
Sopii värikoodiin	Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka