



Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 165



Tilaustiedot

Tilausnumero	313715 165
GTIN	2050001929686
Tuoteluokka	33T

Kuvaus

Malli:

Hienojyrsitty ura ja **tarkkuushiottu** hammastus, **mustattu**.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii:

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhml ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

Huomautus:

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

Korkeus H	32 mm
Istukkatyypille	165 mm
Uraleveys D	12 mm
Pituus L	72 mm
Leveys B	32 mm
Reikäväli b	20 mm

kierteelle DIN 912	M10
Reikäväli a	15 mm
Sopii värikoodiin	Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka