



## Lohkoleukasarja 3 osaa, Teräs, Istukkatyypille: 250



### Tilaustiedot

Tilausnumero	313435 250
GTIN	2050001929525
Tuoteluokka	33T

### Kuvaus

**Malli:**

**Hienojyrsitty** ura ja **tarkkuushiottu** hammastus, **mustattu**.

**Käyttö:**

Kokonaisvaltainen, vääristämätön kiristys.

**Raaka-aine:**

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

**Sopii:**

**Voimakäyttöiset istukat** valmistajilta Schunk, Röhmm ja muut.

**Erikoistarvike:**

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

**Huomautus:**

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

### Tekninen kuvaus

Istukkatyypille	250 mm
Korkeus H	70 mm
Pituus L	80 mm
Reikäväli b	28 mm
Reikäväli a	30 mm

Leveys B	180 mm
Uraleveys D	21 mm
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka