



Kiilatanko-sorvinistukka ROTA-S-lyhytkartio, perusleuat ja kovat päällileuat ja perusleuoilla ja kovilla päällileuoilla, DIN 702-3, tyyppi: 250/8



Tilaustiedot

Tilausnumero	313137 250/8
GTIN	2050001928917
Tuoteluokka	33U

Kuvaus

Malli:

- Paras pyörintä- ja leuanvaihtotarkkuus.
- Pitkä käyttöikä ja erinomainen tarkkuus,
- Modulaarinen suojaholkkijärjestelmä.
- Erittäin nopea varustus.
- Istukkarunko hiiletyskarkaistu \varnothing 315 mm asti.
- Suuri läpireikä (mitta E!).
- Turvasokka takaa parhaan mahdollisen käyttöturvallisuuden.
- Yhteensopiva perusleukojen kanssa istukkajärjestelmiin F ja Duro.
- Joustava pienten ja suurten työkappaleiden kiinnitys.
- Erittäin tarkka kiinnitys myös pienimmillä sisähalkaisijoilla.

Käyttö:

Tarkoitettu DIN 55027 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on sidepultit ja laippamutterit. Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.

Standardi:

DIN 702-3.

Raaka-aine:

Kokonaan terästä, sopii siksi korkeille kierrosluvuille (ks. taulukko).

Toimituksen sisältö:

Sisältää turvakiristysavaimen ja 1 sarjan kiinnitysruuveja.

Sisältää 1 sarjan perus- ja kovia päällileukoja.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat, katso nrot 313200 – 313350.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen	10 - 250 mm
Enimmäiskierrosluku	4200 min ⁻¹
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen	92 - 252 mm
Paino	33,9 kg
Sidepulttien lukumäärä	4
Liikepituus / leuka S	7,7 mm
Aukko E	62 mm
Ulko-Ø A	256 mm
tyyppi	250
Sidepulttien koko	M16
Keskityskartion Ø B	139,735 mm
Lyhytkartion kiinnitys	8
Avain, sisäkuusikulma K	16 mm
Sarja	ROTA-S plus
Standardi	DIN 702-3
Värikoodi tarvikkeille	Schuck-kiilatanko- sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukka

Tarvikkeet

Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 250	313210 250
Perusleuat, 3-osainen sarja, suora hammastus Istukkatyypille 250	313207 250

Perusleuat, 3-osainen sarja,viisto hammastus Istukkatyypille 250	313205 250
Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 250	313250 250
Perusleukasarja, 3 osaa,viisto hammastus Istukkatyypille 250	313200 250