



## Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 250



### Tilaustiedot

Tilausnumero	313755 250
GTIN	2050002054448
Tuoteluokka	33T

### Kuvaus

**Malli:**

Viistetty pientä kiinnityshalkaisijaa varten.

**Hienojyrsitty** ura ja **tarkkuushiottu** hammastus, **mustattu**.

**Raaka-aine:**

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

**Sopii :**

**Voimakäyttöiset istukat** valmistajilta Schunk, Röhm ja muut.

**Erikoistarvike:**

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

**Huomautus:**

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

Sopii värikoodiin: Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat

Pituus L: 125 mm

Leveys B: 42 mm

Korkeus H: 40 mm

Reikäväli a: 30 mm

Reikäväli b: 30 mm

Uraleveys D: 16 mm

### Tekninen kuvaus

Korkeus H	40 mm
-----------	-------

Pituus L	125 mm
Istukkatyypille	250 mm
Reikäväli b	30 mm
Reikäväli a	30 mm
Leveys B	42 mm
Uraleveys D	16 mm
kierteelle DIN 912	M12
Sopii värikoodiin	Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka