



## Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 210



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 313715 210    |
| GTIN         | 2050001929693 |
| Tuoteluokka  | 33T           |

### Kuvaus

**Malli:**

**Hienojyrsitty** ura ja **tarkkuushiottu** hammastus, **mustattu**.

**Raaka-aine:**

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

**Sopii:**

**Voimakäyttöiset istukat** valmistajilta Schunk, Röhmm ja muut.

**Erikoistarvike:**

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

**Huomautus:**

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

### Tekninen kuvaus

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Reikäväli a        | 24 mm  |
| Istukkatyypille    | 210 mm |
| kierteelle DIN 912 | M12    |
| Korkeus H          | 40 mm  |
| Reikäväli b        | 25 mm  |
| Uraleveys D        | 14 mm  |

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Pituus L          | 95 mm                               |
| Leveys B          | 35 mm                               |
| Sopii värikoodiin | Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat |
| Tuotetyyppi       | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka |