



## Kiilatanko-sorvinistukka ROTA-S-plus 2.0, perusleuat ja kovat päällileuat perusleuoilla ja kovilla päällileuoilla, DIN 702-4, Tyyppi: 160



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 313117 160    |
| GTIN         | 2050001928757 |
| Tuoteluokka  | 33U           |

### Kuvaus

#### Malli:

- Paras pyörintä- ja leuanvaihtotarkkuus.
- Pitkä käyttöikä ja erinomainen tarkkuus,
- Modulaarinen suojaholkkijärjestelmä.
- Erittäin nopea varustus.
- Istukkarunko hiiletyskarkaistu Ø 315 mm asti.
- Suuri läpireikä (mitta E!).
- Turvasokka takaa parhaan mahdollisen käyttöturvallisuuden.
- Yhteensopiva perusleukojen kanssa istukkajärjestelmiin F ja Duro.
- Joustava pienten ja suurten työkappaleiden kiinnitys.
- Erittäin tarkka kiinnitys myös pienimmillä sisähalkaisijoilla.

#### Kuvateksti:

Kovetettu, erittäin jäykkä ja kiillotettu istukan runko.

Perusleuka, jossa viisto hammastus.

Erikoismuotoilu, roiskereuna.

Painike leuanvaihtoa varten.

Leuanvarmistus (3-kert. – paitsi koko 400).

Lukitustappi perusleuan esiasetusta varten.

Käyttö kuusioliitännällä.

**Käyttö:**

Koneille lieriömäisellä keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Kiinnitys ruuveilla edestä. Raakalaipat on aina ensin sovitettava koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

**Standardi:**

**DIN 702-4.**

**Raaka-aine:**

Kokonaan terästä, sopii siksi korkeille kierrosluvuille (ks. taulukko).

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää turvakiristysavaimen ja 1 sarjan kiinnitysruuveja.

Sisältää 1 sarjan perus- ja kovia päällileukoja.

**Erikoistarvike:**

**Vara- ja lisäleuat**, katso nrot 313200 – 313350.

## Tekninen kuvaus

|  |  |
|--|--|
| Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen | 65 - 186 mm                              |
| Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen | 5 - 170 mm                               |
| Liikepituus / leuka S                          | 6,5 mm                                   |
| Paino  | 7,9 kg                                   |
| Keskitys-Ø B                                   | 145 mm                                   |
| tyyppi   | 160                                      |
| Aukko E  | 42 mm                                    |
| Avain, sisäkuusikulma K                        | 12 mm                                    |
| Ulko-Ø A                                       | 165 mm                                   |
| Enimmäiskierrosluku                            | 5400 min <sup>-1</sup>                   |
| Istukan kork. D                                | 68,5 mm                                  |
| Sarja  | ROTA-S plus                              |
| Standardi                                      | DIN 702-4                                |
| Värikoodi tarvikkeille                         | Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka |
| Tuotetyyppi                                    | Kiilatankoistukka                        |

## Tarvikkeet

|  |            |
|--|------------|
| Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 160                | 313250 160 |
| Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 160                | 313210 160 |
| Perusleuat, 3-osainen sarja,suora hammastus Istukkatyypille 160  | 313207 160 |
| Perusleukasarja, 3 osaa,viisto hammastus Istukkatyypille 160     | 313200 160 |
| Perusleuat, 3-osainen sarja,viisto hammastus Istukkatyypille 160 | 313205 160 |