



Kiilatanko-sorvinistukka ROTA-S-plus 2.0, yksiosaiset porrasleuat yksiosaisilla porrasleuoilla, DIN 702-4, Tyyppi: 250



Tilaustiedot

Tilausnumero	313115 250
GTIN	2050001928726
Tuoteluokka	33U

Kuvaus

Malli:

- Paras pyörintä- ja leuanvaihtotarkkuus.
- Pitkä käyttöikä ja erinomainen tarkkuus,
- Modulaarinen suojaholkkijärjestelmä.
- Erittäin nopea varustus.
- Istukkarunko hiiletyskarkaistu \varnothing 315 mm asti.
- Suuri läpireikä (mitta E!).
- Turvasokka takaa parhaan mahdollisen käyttöturvallisuuden.
- Yhteensopiva perusleukojen kanssa istukkajärjestelmiin F ja Duro.
- Joustava pienten ja suurten työkappaleiden kiinnitys.
- Erittäin tarkka kiinnitys myös pienimmillä sisähalkaisijoilla.

Kuvateksti:

Kovetettu, erittäin jäykkä ja kiillotettu istukan runko.

Perusleuka, jossa viisto hammastus.

Erikoismuotoilu, roiskereuna.

Painike leuanvaihtoa varten.

Leuanvarmistus (3-kert. – paitsi koko 400).

Lukitustappi perusleuan esiasetusta varten.

Käyttö kuusioliitännällä.

Käyttö:

Koneille lieriömäisellä keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Kiinnitys ruuveilla edestä. Raakalaipat on aina ensin sovitettava koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

Standardi:

DIN 702-4.

Raaka-aine:

Kokonaan terästä, sopii siksi korkeille kierrosluvuille (ks. taulukko).

Toimituksen sisältö:

Sisältää turvakiristysavaimen ja 1 sarjan kiinnitysruuveja.

Sisältää 1 sarjan yksiosaisia porrasleukoja.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat, katso nrot 313200 – 313350.

Tekninen kuvaus

Paino	28,8 kg
Keskitys-Ø B	235 mm
tyyppi	250
Liikepituus / leuka S	7,7 mm
Avain, sisäkuusikulma K	16 mm
Aukko E	62 mm
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen	92 - 252 mm
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen	10 - 250 mm
Ulko-Ø A	256 mm
Istukan kork. D	98 mm
Enimmäiskierrosluku	4200 min ⁻¹
Sarja	ROTA-S plus
Standardi	DIN 702-4
Värikoodi tarvikkeille	Schuck-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukka

Tarvikkeet

Perusleuat, 3-osainen sarja,viisto hammastus Istukkatyypille 250	313205 250
Perusleukasarja, 3 osaa,viisto hammastus Istukkatyypille 250	313200 250
Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 250	313250 250
Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 250	313210 250
Perusleuat, 3-osainen sarja,suora hammastus Istukkatyypille 250	313207 250