




Porraspäällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 165



Tilaustiedot

Tilausnumero	313470 165
GTIN	2050001929624
Tuoteluokka	33T

Kuvaus

Malli:

Hienojyrsitty ura ja **tarkkuushiottu** hammastus, **mustattu**.

Karkaistu.

Käyttö:

Ulko- ja sisäpuoliseen kiinnitykseen.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii:

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhml ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

Huomautus:

Jälkeenpäin hankitut päällileuat sekä porrasleuat on hiottava loppuun istukassa pyörintä- ja aksiaaliliikkeelle.

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

Istukkatyypille	165 mm
Reikäväli a	18 mm
Korkeus H	49 mm
Uraleveys D	17 mm

Leveys B	40 mm
Pituus L	72,5 mm
Reikäväli b	19 mm
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka