

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**Puristusholkki pyöreä, DIN 6343, 185 E, Kiinn.Ø: 5mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 329555 5      |
| GTIN         | 4045197724618 |
| Tuoteluokka  | 34D           |

**Kuvaus****Malli:**Kirstysholkit, **profiili pyöreä 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.****Standardi:****DIN 6343****Tarkkuus:****Pyörintätoleranssit:** D = 1 - 10 mm = 0,02 mm D = 10 - 30 mm = 0,03 mm D = 30 - 60 mm = 0,04 mm**Huomautus:**Muita läpimittoja ja muotoja (esimerkiksi 4- tai 6-kulmainen) **tilattavissa erikseen!**

Profiili Ø 4,0 – 8,0 mm sileä. Alkaen Ø 9,0 mm poikkiurilla.

**Tekninen kuvaus**

|                  |            |
|------------------|------------|
| F                | 66 mm      |
| Kiinn.Ø          | 5 mm       |
| A                | 73 mm      |
| K                | 84 mm      |
| Kulma α          | 15 astetta |
| Kokonaispituus L | 110 mm     |
| tyyppi           | 185 E      |

Tuotetyyppi

Kiristysholkki