



Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 315/21



Tilaustiedot

Tilausnumero	313755 315/21
GTIN	2050001929815
Tuoteluokka	33T

Kuvaus

Malli:

Viistetty pientä kiinnityshalkaisijaa varten.

Hienojyrsitty ura ja **tarkkuushiottu** hammastus, **mustattu**.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii :

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhm ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

Huomautus:

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

Sopii värikoodiin: Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat

Pituus L: 145 mm

Leveys B: 50 mm

Korkeus H: 50 mm

Reikäväli a: 30 mm

Reikäväli b: 30 mm

Uraleveys D: 21 mm

Tekninen kuvaus

Reikäväli a	30 mm
-------------	-------

Pituus L	145 mm
Uraleveys D	21 mm
Istukkatyypille	315 mm
kierteelle DIN 912	M16
Reikäväli b	30 mm
Leveys B	50 mm
Korkeus H	50 mm
Sopii värikoodiin	Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka