



Lohkoleukasarja 3 osaa, Teräs, Istukkatyypille: 315



Tilaustiedot

Tilausnumero	313435 315
GTIN	2050001929532
Tuoteluokka	33T

Kuvaus

Malli:

Hienojyrsitty ura ja **tarkkuushiottu** hammastus, **mustattu**.

Käyttö:

Kokonaisvaltainen, vääristämätön kiristys.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii:

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhmm ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

Huomautus:

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

Pituus L	110 mm
Reikäväli b	28 mm
Uraleveys D	21 mm
Korkeus H	70 mm
Reikäväli a	60 mm

Istukkatyypille	315 mm
Leveys B	240 mm
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka