




Porraspäällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 315



Tilaustiedot

Tilausnumero	313470 315
GTIN	2050001929655
Tuoteluokka	33T

Kuvaus

Malli:

Hienojyrsitty ura ja **tarkkuushiottu** hammastus, **mustattu**.

Karkaistu.

Käyttö:

Ulko- ja sisäpuoliseen kiinnitykseen.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii:

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhmm ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

Huomautus:

Jälkeenpäin hankitut päällileuat sekä porrasleuat on hiottava loppuun istukassa pyörintä- ja aksiaaliliikkeelle.

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

Pituus L	128 mm
Reikäväli a	46 mm
Korkeus H	58 mm
Uraleveys D	21 mm

Leveys B	50 mm
Reikäväli b	30 mm
Istukkatyypille	315 mm
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka