

HEDI

Siirrettävä energiahaaroitin maihin F, B, PL, CZ, Tyyppi: 400



Tilaustiedot

Tilausnumero	081140 400
GTIN	4003644021093
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Siirrettävä jatkopistorasia, tukeva, kovakumipinnoitettu kotelo. 2,5 m2,5 metrin liitäntäjohto H07RN-F 3G2,5, sukopistoke 250 V.

Lähtöpistorasiat, itsestään sulkeutuvat kannet.

Leveys: 227 mm

Syvyys: 212 mm

Korkeus: 305 mm

Valovirta: 2000 lm

250 V:n pistorasioiden lukumäärä: 4

400 V/16 A:n pistorasioiden lukumäärä: 2

Tekninen kuvaus

Korkeus	305 mm
Syvyys	212 mm
250 V:n pistorasioiden lukumäärä	4
400 V/16 A:n pistorasioiden lukumäärä	2
Leveys	227 mm
Valovirta	2000 lm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen

Tuotetyyppi

Energiahaaroitin