



## Porrasleukasarja, 3 osaa, suora hammastus, Istukkatyypille: 315



### Tilaustiedot

Tilausnumero	313237 315
GTIN	2050001929457
Tuoteluokka	33T

### Kuvaus

#### Käyttö:

Koska leuat voidaan vaihtaa tai säätää haluttuun läpimittaan **muutamassa sekunnissa**, on tarkoituksenmukaista pitää koneella useita leukayksiköitä käyttövalmiina. **Silloin vaihtoajat supistuvat minimiinsä.** Leukayksiköt koostuvat esim. useista sarjoista perusleukoja, joissa on yksiosaiset pehmeät tukileuat, jotka voidaan säätää haluttuun läpimittaan. Tämä tarkoituksenmukaisuutta palveleva toimenpide ei ole välttämätön ainoastaan NC-koneissa, vaan myös kaikissa sorveissa.

Sisä- tai ulkopuolisesti porrastetut leuat.

#### Sopii:

SchUNK-kiilatankoistukka nro 313115; 313117; 313135; 313137, RöhM-kiilatankoistukka Duro nro 313120; 313140 ja muut kiilatankosorvausistukkajärjestelmät.

#### Huomautus:

- **Jälkeenpäin hankitut päällileuat sekä porrasleuat on hiottava loppuun istukassa pyörintä- ja aksiaaliliikkeelle.**
- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi huomaa hammastus.**

### Tekninen kuvaus

Pituus L	136,4 mm
Istukkatyypille	315 mm
Korkeus H	70 mm
Malli	2-portainen

Leveys B	32 mm
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukan leuka