

**Garant****ER-kiristysmutteri sisällä, ER-holkeille: 32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309621 32
GTIN	4062406093464
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

Kiinnittimen kierteet ja kartio hiottuja parhaan pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi. Sisäinen kiristysmutteri ulkokierteellä. **Urilla.**

**Sopii:**

ER-kiristysholkki-istukka sisäkierteellä.

**Erikoistarvike:**

Yksipäinen kiintoavain (koolle 16), nro 613300 koko 25.

Tiivistysrenkaat nro 309625; 309630; 309635; 309645.

**Huomautus:**

Istukka ja kiinnitysmutteri tasapainotettu erikseen!

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø D	40 mm
Kierre	M40×1,5
ER-holkeille	32 mm
Suurin kiristysmomentti	70 Nm

Kokonaispituus L	17,5 mm
Avainkoko SW	32 mm
Standardi	DIN 6499 D
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri