

**Garant****ER-kiristysmutteri sisällä, ER-holkeille: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309621 40
GTIN	4062406093471
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

Kiinnittimen kierteet ja kartio hiottuja parhaan pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.

Sisäinen kiristysmutteri ulkokierteellä. **Urilla.**

**Sopii:**

ER-kiristysholkki-istukka sisäkierteellä.

**Erikoistarvike:**

Yksipäinen kiintoavain (koolle 16), nro 613300 koko 25.

Tiivistysrenkaat nro 309625; 309630; 309635; 309645.

**Huomautus:**

Istukka ja kiinnitysmutteri tasapainotettu erikseen!

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	20 mm
Ulko-Ø D	50 mm
Kierre	M50×1,5
ER-holkeille	40 mm

Suurin kiristysmomentti	120 Nm
sopiva haka-avain nro 628400	45/50
Standardi	DIN 6499 D
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri